Elektronik-Seitenschneider schmale Ausführung, KW, ganze Länge: 130 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	726680 130
GTIN	4250157116376
Artikelklasse	76B

Beschreibung

Ausführung:
Professionelle Schneidzangen mit leicht scherendem Schnitt. Beide Zangenteile sind durch sorgfältig gearbeitete Bohrungen und geschliffene Flächen genau zusammengefügt um einen präzisen Schnitt zu gewährleisten. Mit Öffnungsfeder und ergonomisch gestalteten Griffen für eine sichere und bequeme Handhabung.
Werkstoff:
Aus Kohlenstoffstahl (C70), präzisionsgestanzt und wärmebehandelt mit einer reflexionsfreien Phosphatierung.
Schneidfase: ohne Wate
Werkstoff: Kohlenstoffstahl (C70)
Kopfbreite: 9,5 mm
Schneidenlänge: 8 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ∅: 0,8 mm

Technische Beschreibung

Kopfbreite	9,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis ∅	0,8 mm
ganze Länge	130 mm
Schneidenlänge	8 mm
Maulform	
Kopfform	

Werkstoff	Kohlenstoffstahl (C70)
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk	
Oberfläche	reflexionsfrei phosphatiert
Griff	
abgewinkelter Kopf	Grad
mit Drahthalter	
elektrische Isolierung	
Schneidfase	ohne Wate
mit Öffnungsfeder	ja
Form	
Spitze	
Produktnamensattribut	KW
Norm	
Herstellverfahren	
Produktart	