Garant

Zangenschlüssel, ganze Länge: 180 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	813500 180
GTIN	4045197439512
Artikelklasse	81A

Beschreibung

Ausführung:
Parallel geführte, **glatte** Greifbacken; verchromte Ausführung. **Rastenverstellung** durch Knopfdruck und Spannhebel für hohen Anpressdruck der Backen. Der Hub zwischen den Greifflächen erlaubt **Nachfassen nach Ratschenprinzip.**
Anwenderfreundliches Arbeiten durch ergonomisch ausgeprägte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug, dadurch reduzierte Abrutschgefahr. **Mit Skalierung** zur zielsicheren Voreinstellung. Zangenschlüssel verchromt.
Verwendung:
Schonendes Greifen von Schrauben, Muttern, verchromten Armaturen etc.
Maullänge: 24 mm
Spannweite: 0 - 36 mm
ganze Länge: 180 mm

Technische Beschreibung

Spannweite	0 - 36 mm
ganze Länge	180 mm
Maullänge	24 mm