


840/4 Z Bits, 7/64" x 89 mm

Bits für Innensechskant-Schrauben



| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| EAN: | 4013288155498 | Abmessung: | 89x7x6 mm |
| Teilenr: | 05059662001 | Gewicht: | 25 g |
| Artikel-Nr: | 840/4 Z Hex-Plus | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059662001 - 4013288155498

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus






Zähnharte Bits



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | inch | mm |
| 05160885001 | 0,9 | - | 50 | 2" | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | - | 50 | 2" | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | - | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | - | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | - | 152 | 6" | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | - | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | - | 152 | 6" | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | - | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | - | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | - | 152 | 6" | 6,0 |
| 05059620001 ¹⁾ | 6,0 | - | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059633001 ¹⁾ | 6,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05059662001 - 4013288155498

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Bits für Innensechskant-Schrauben

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 05059636001 ¹⁾ | 6,0 | - | 152 | 6" | - |
| 05059625001 ¹⁾ | 8,0 | - | 50 | 2" | - |
| 05059637001 ¹⁾ | 8,0 | - | 89 | 3 1/2" | - |
| 05350430001 | - | 0,05" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135090001 | - | 1/16" | 50 | 2" | 2,5 |
| 05135091001 | - | 5/64" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059660001 | - | 5/64" | 89 | 3 1/2" | 3,0 |
| 05135092001 | - | 3/32" | 50 | 2" | 3,0 |
| 05059661001 | - | 3/32" | 89 | 3 1/2" | 3,5 |
| 05135093001 | - | 7/64" | 50 | 2" | 3,5 |
| 05059662001 | - | 7/64" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05135094001 | - | 1/8" | 50 | 2" | 4,0 |
| 05059663001 | - | 1/8" | 89 | 3 1/2" | 4,0 |
| 05380045001 | - | 1/8" | 152 | 6" | 4,0 |
| 05135095001 | - | 9/64" | 50 | 2" | 4,5 |
| 05059664001 | - | 9/64" | 89 | 3 1/2" | 4,5 |
| 05380046001 | - | 9/64" | 152 | 6" | 4,5 |
| 05135096001 | - | 5/32" | 50 | 2" | 5,0 |
| 05059665001 | - | 5/32" | 89 | 3 1/2" | 5,0 |
| 05380047001 | - | 5/32" | 152 | 6" | 5,0 |
| 05135097001 | - | 3/16" | 50 | 2" | 6,0 |
| 05059666001 | - | 3/16" | 89 | 3 1/2" | 6,0 |
| 05380048001 | - | 3/16" | 152 | 6" | 6,0 |
| 05135098001 | - | 7/32" | 50 | 2" | - |
| 05059667001 | - | 7/32" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380049001 | - | 7/32" | 152 | 6" | - |
| 05135099001 | - | 1/4" | 50 | 2" | - |
| 05059668001 | - | 1/4" | 89 | 3 1/2" | - |
| 05380050001 | - | 1/4" | 152 | 6" | - |
| 05346288001 | - | 5/16" | 50 | 2" | - |

1) Sechskantklinge

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_innensechskant-schrauben_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05059662001 - 4013288155498

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de