PB SWISS TOOLS

Splintentreiber mit Handgriff, Spitzen-Ø: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	746940 3
GTIN	7610733254903
Artikelklasse	73B

Beschreibung

Ausführung:
Starker Achtkant-Schaft mit zylindrischem Dorn. In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet. Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen. Tatsächlicher Ø 0,05 – 0,5 mm unter Nennmaß verhindert Verklemmen der Splintentreiber in der Bohrung.
Werkstoff:
Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität (d.h. höchstmögliche Spitzenhärte – ca. 59 HRC – bei besonderer Zähigkeit), verchromt. Handgriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel.

Technische Beschreibung

Dornlänge	52 mm
ganze Länge	145 mm
Spitzen-Ø	3 mm
Griff	Kunststoffgriff mit hautfreundlichem Elastmomer-Mantel
Spitzenhärte	59 HRC
Ausführung Schlagkopf	speziell vergütet
Werkstoff	Extra-Chrom-Vanadium-Stahl in Sonderqualität
Oberfläche	verchromt
Produktart	Splintentreiber