Garant

Kunststoffrohrabschneider

Bestelldaten

Bestellnummer	818160
GTIN	4045197675866
Artikelklasse	81C

Beschreibung

Ausführung:
Körper aus Alu-Druckguss mit 3 Führungsrollen, davon 1 Rolle verstellbar (je 1 Position für Rohre bis 110 mm und von 110 –127 mm) für optimale Anpassung an den Rohr-∅. **Spindelschnellverstellung** durch Ratschenprinzip und Federrückzug. Ergonomischer Handgriff. Schneidrad mit PTFE-Antihaftbeschichtung für leichteres Arbeiten speziell bei dickwandigen Kunststoffrohren. Herausnehmbarer Handentgrater mit **TiN-beschichteter** S20-Klinge.
Verwendung:
Zum Trennen von PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. **Durch Schneidradwechsel auch für Kupfer-, Alu- und dünnwandige INOX-Rohre einsetzbar.** (Optional erhältlich.)
Ersatzteil:
Ersatz-Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre Nr. 818170 und für Kupfer, Alu und Inox Nr. 818175.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen-∅	51 mm
für Rohr-Außen-∅	50 - 127 mm
Schneidrädchen Breite	11 mm
Schneidrädchen Bohrung	8 mm
Anzahl Führungsrollen	3
Anzahl Schneidrädchen	1

Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Ersatz-Schneidrädchenfür Kunststoff- und Verbundrohre	818170
Ersatz-Schneidrädchenfür Kupfer / Alu / Inox	818175
Universal-Entgrater, 2K-Griff mit 3 Klingen (S10, S20, S35)	838410