RIDGID
Peddinghaus

Ratschen-Rohrabschneider

Bestelldaten

Bestellnummer	819370
GTIN	95691325730
Artikelklasse	83R

Beschreibung

Ausführung:
2 – in – 1 Mini-Rohrabschneider, mit **Ratschenfunktion.** Leichter, ergonomischer Ratschengriff aus Aluminium-Druckguss. Der integrierte Kleinrohrabschneider ist auch ohne den Ratschengriff zu verwenden.
Verwendung:
Extrem anwenderfreundliches Arbeiten in Kombination mit dem Ratschengriff, besonders an schwer zugänglichen Stellen. Zum Trennen von Kupfer-, Alu- und Messingrohren.

Technische Beschreibung

Schneidrädchen Bohrung	4,8 mm
Schneidrädchen-∅	19 mm
für Rohr-Außen-∅	6 - 28 mm
Schneidrädchen Breite	3 mm
Anzahl Führungsrollen	2
Anzahl Schneidrädchen	1
geeignet für Rohrmaterial	Kupfer
geeignet für Rohrmaterial	Aluminium
geeignet für Rohrmaterial	Messing
mit Ratschefunktion	ja

Produktart	Rohrabschneider

Zubehör

Rädchenbolzen	819476
Ersatz-Schneidrädchen	819375
Edelstahl-Innen- / Außenentgrater für Rohr-∅ bis 35 mm	814920 35
Rollenbolzen-Set2-teilig	819478
Rädchenbolzen	819477
Rädchenbolzen	819376
Rollenbolzen	819377
Ersatzrollen-Set2-teilig	819378