ROTHENBERGER

Doppelbördelgerät komplett



Bestelldaten

Bestellnummer	820900
GTIN	4004625260135
Artikelklasse	86B

Beschreibung

Ausführung:
Stahlguss-Grundgerät mit 2 Spannklötzen, 5 Bördeleinsätzen (4,75 – 10 mm) sowie 1 Druckstück 90°. Das Gerät kann in jedem normalen Schraubstock gespannt werden.
Spannklötze für Rohr-∅ 4,75; 5; 6; 8; 9 und 10 mm. Eine Seite gerade für 180°-Bördel; eine Seite angesenkt für 90°-Bördel.
Bördeleinsätze für Rohr-∅ 4,75-5; 6; 8; 9 und 10 mm für Bördel Form F und E. **Druckstück 90°** für Bördel D und E.
Verwendung:
Für normgerechte Doppelbördel (DIN 74234) an Bremsleitungen und Kühlmittelleitungen etc., für Hydraulik und Pneumatik. Für nahtlos gezogene Stahlrohre sowie doppelwandig gerollte Rohre (Bundy-Rohre).
Passend für:
Bördel D-E-F nach DIN 74234.

Technische Beschreibung

Produktart	Bördelgerät

Zubehör

Druckstück Typ 1652	820950 1652
Spannklötze-Paar Typ M	820970 M
Bördeleinsatz metrisch Typ 8	820930 8
Bördeleinsatz metrisch Typ 6	820930 6
Bördeleinsatz metrisch Typ 10	820930 10
Bördeleinsatz metrisch Typ 4,75/5	820930 4,75/5
Bördeleinsatz metrisch Typ 9	820930 9