

967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 30 x  
195 mm  
Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288194213	<b>Abmessung:</b>	200x45x8 mm
<b>Teilenr:</b>	05024478001	<b>Gewicht:</b>	53 g
<b>Artikel-Nr:</b>	967 SXL TORX® HF Multicolour	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben
- Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen
- Zinkphosphatiert

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben. Mit Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sxl\\_torx\\_hf\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sxl_torx_hf_multicolour.html)

Wera - 967 SXL TORX® HF Multicolour  
05024478001 - 4013288194213

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 967 SXL TORX® HF Winkelschlüssel Multicolour mit Haltefunktion, lang, TX 30 x 195 mm

Winkelschlüssel für TORX® Schrauben



## Mit Haltefunktion für Innen TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

## Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung



Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung sind aus griffreudlichem Rundmaterial gefertigt. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand.

## Größenkennzeichnung








Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand; die "Take it easy"-Winkelschlüssel haben zudem noch eine Farbcodierung.

## Take it easy Werkzeugfinder



Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Größenleitsystem bei Werkzeugen für Innensechskantschrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bit-Nüsse), Außensechskantschrauben und -mutter (Joker Maulschlüssel, Zyklop Nüsse und Zyklop Nüsse mit Haltefunktion) und TORX® Schrauben (Winkelschlüssel, Zyklop Bitnüsse).

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

						
			mm	mm	inch	inch
05024471001	iceblue_277C	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024472001	tuerkis_339C	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024473001	leuchtgruen_375C	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05024474001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024475001	pink_241C	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024476001	gelb_123C	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024477001	blau_307C	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
<b>05024478001</b>	<b>leuchtorange_152 C</b>	<b>TX 30</b>	<b>195</b>	<b>37</b>	<b>7 11/16"</b>	<b>1 7/16"</b>
05024479001	rot_200C	TX 40	224	42	9"	1 11/16"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/winkelschluessel\\_winkelschluessel\\_fuer\\_torx\\_schrauben\\_967\\_sxl\\_torx\\_hf\\_multicolour.html](https://products.wera.de/de/winkelschluessel_winkelschluessel_fuer_torx_schrauben_967_sxl_torx_hf_multicolour.html)

Wera - 967 SXL TORX® HF Multicolour  
05024478001 - 4013288194213

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de