HALDER

SIMPLEX-Schonhammer mit Kunststoff-Einsätzen, rot, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 50Amm

Bestelldaten

Bestellnummer	752900 50A
GTIN	4030618300465
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:
Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.
Verwendung:
Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.
Ersatzteil:
Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.
Hinweis:
Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse. In Aluminiumgehäuse dürfen keine Weichmetall-Einsätze (Ho-Nr. 754000) montiert werden.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	365 mm
Gewicht	0,72 kg
Stiellänge	310 mm
Schlagflächen-Ø der Einsätze	50 mm
Werkstoff Gehäuse	Aluminium

Werkstoff Stiel	Holz
Kopflänge mit Einsätzen	135 mm
Serie	SIMPLEX
Werkstoff Einsatz	Kunststoff, hart
Farbe	rot
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 50A mm	753310 50A
SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 50G mm	753310 50G
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 50 mm	753400 50
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 50 mm	753450 50
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753500 50
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753600 50
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	753700 50
SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 50 mm	754000 50