HALDER

SIMPLEX-Schonhammer mit Weichmetall-Einsätzen, silber, Gehäuse-Ø / -Werkstoff: 60Gmm

Bestelldaten

Bestellnummer	753200 60G
GTIN	4030618300304
Artikelklasse	73W

Beschreibung

Ausführung:
Stabiles, zweiteiliges Spanngehäuse mit zwei auswechselbaren Einsätzen. Für verschiedene Bearbeitungszwecke stehen passende Einsätze zur Verfügung.
Sämtliche Einsatzarten können auch miteinander kombiniert werden.
Schon- und Treibhämmer: Gehäuse aus Aluminium oder Temperguss; Holzstiel.
Verwendung:
Gr. **A** = **Aluminium-Gehäuse:** Für leichte Arbeiten z. B. Positionsschläge.
Gr. **G** = **Temperguss-Gehäuse:** Für schwere, kräftige Schläge, z. B. Aufbringen von Maschinenteilen etc.
Ersatzteil:
Ersatzstiel unter Nr. 753400 und Schonhammergehäuse unter Nr. 753310 erhältlich.
Hinweis:
Größenbezeichnung mit **A** = Aluminiumgehäuse; **G** = Tempergussgehäuse.

Technische Beschreibung

Gewicht	1,95 kg
Gesamtlänge	405 mm
Werkstoff Gehäuse	Stahlguss
Schlagflächen-Ø der Einsätze	60 mm
Kopflänge mit Einsätzen	145 mm
Stiellänge	340 mm

Werkstoff Stiel	Holz
Serie	SIMPLEX
Werkstoff Einsatz	Weichmetall, hart
Farbe	silber
Produktart	Hammer

Zubehör

SIMPLEX-Schonhammergehäuse ohne Einsätze, ohne Stiel für Gehäuse-Ø / -Werkstoff 60G mm	753310 60G
SIMPLEX-Schonhammer Ersatzstiel für Gehäuse-Ø 60 mm	753400 60
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz TPE-soft für Hammerkopf-Ø 60 mm	753450 60
SIMPLEX-Schonhammer Gummi-Kompositions-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753500 60
SIMPLEX-Schonhammer Kunststoff-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753600 60
SIMPLEX-Schonhammer Superplastik-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	753700 60
SIMPLEX-Schonhammer Weichmetall-Einsatz für Hammerkopf-Ø 60 mm	754000 60