Garant

Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Außenringe, Anzahl Zangen: 4

Bestelldaten

Bestellnummer	700147 4
GTIN	4045197553539
Artikelklasse	71A

Beschreibung

Ausführung:
Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen. Gelenk mit **integrierter Öffnungsfeder.**
Vorteil:
Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.
Norm:
DIN 5254 B – für Außensicherungsringe.
Lieferumfang:
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719870 Gr. A01; A11; A21; A31.

Technische Beschreibung

für Außen-Sicherungsring-∅	3 – 10; 10 – 25; 19 – 60; 40 – 100 mm
Anzahl Zangen	4

Spitzen-∅	0,9; 1,25; 1,8; 2,25 mm
ganze Länge maximal	130; 130; 175; 220 mm
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Norm	DIN 5254 B
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Präzisions-Sicherungsringzange Typ A21	719870 A21
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A11	719870 A11
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A01	719870 A01
Präzisions-Sicherungsringzange Typ A31	719870 A31