FACOM

Sicherungsringzangen-Sortiment 20-teilig für Innen- und Außenringe

Bestelldaten

Bestellnummer	700170
GTIN	3148515415005
Artikelklasse	73R

Beschreibung

Ausführung:
Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen auswechselbar (Klemmschraube). Zange verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen. Mit **Öffnungsfeder** und stufenlos einstellbarer **Öffnungsbegrenzung.**
Norm:
DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.
Lieferumfang:
Je 1 Sicherungsringzange für Innen- und Außenringe mit 9 Paar wechselbaren Spitzen (je 3 Paar in gerader, 45° gebogener und 90° gebogener Ausführung).

Technische Beschreibung

Spitzen-∅ Außen-Sicherungsringzangen	0,9; 1,3; 1,8 mm
für Innen-Sicherungsring-∅	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
für Außen-Sicherungsring-∅	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
ganze Länge maximal Innen-Sicherungsringzangen	180 mm
ganze Länge maximal Außen-Sicherungsringzangen	180 mm

Anzahl Zangen	2
Spitzen-∅ Innen-Sicherungsringzangen	0,9; 1,3; 1,8 mm
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gewinkelt
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gewinkelt
Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Verwendung Sicherungsringzangen	Außenring gerade
Aufbewahrung in	Kunststoffbox
Norm	DIN 5256 C und D
Norm	DIN 5254 A und B
Spitze auswechselbar	ja
Produktart	Sicherungsringzange