Garant

Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz 4-teilig für Innenringe, Anzahl Zangen: 4

Bestelldaten

Bestellnummer	700132 4
GTIN	4045197524850
Artikelklasse	71A

Beschreibung

Ausführung:
Griff- und Gelenkteil geschmiedet, Spitzen aus Spezialstahl, besonders präzise gearbeitet, in den Zangenkörper eingepresst. Zange schwarz, Kopf geschliffen, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Vorteil:
Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.
Norm:
DIN 5256 C – für Innensicherungsringe.
Lieferumfang:
Je 1 Sicherungsringzange Nr. 719770 Gr. J1; J2; J3; J4.

Technische Beschreibung

Spitzen-∅	1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
für Innen-Sicherungsring-∅	12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
Anzahl Zangen	4
ganze Länge maximal	140; 180; 225; 320 mm

Verwendung Sicherungsringzangen	Innenring gerade
Norm	DIN 5256 C
Produktart	Sicherungsringzange

Zubehör

Präzisions-Sicherungsringzange Typ J3	719770 J3
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J4	719770 J4
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J2	719770 J2
Präzisions-Sicherungsringzange Typ J1	719770 J1