


818/4/1, 1/4" x 108 mm

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



EAN:	4013288098757	Abmessung:	189x64x38 mm
Teilenr:	05051000001	Gewicht:	155 g
Artikel-Nr:	818/4/1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	84661038

- Im Griff versenkbare Bajonettklinge
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- Kraftform-Griff mit Abrollschutz
- Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für ergonomisches Verschrauben
- Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits

Wera Kompaktwerkzeug: Geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4. Mit Verbindungsteil, Bajonett, Rapidaptor-Technologie. Kraftform-Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig für besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Magazin zur Aufbewahrung der Bits. Die im Griff versenkbare Bajonettklinge mit Schnellwechselfutter erlaubt die schnelle Handbetätigung auch in räumlich beengten Arbeitssituationen, wenn die Klinge eingefahren ist. Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Bajonetthalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar. Die Bajonettklinge kann entnommen und als Maschinenadapter eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.



Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_818_4_1.html

Wera - 818/4/1
05051000001 - 4013288098757

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

818/4/1, 1/4" x 108 mm

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Weitere Varianten dieser Produktfamilie:



inch



mm

05051000001	1/4"	108
-------------	------	-----

Weblink

https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_818_4_1.html

Wera - 818/4/1

05051000001 - 4013288098757

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de