PrecisionBit für Schlitz, 1/4 Zoll C 6,3, Schneidenbreite: 5,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	675300 5,5
GTIN	7610733211586
Artikelklasse	63E

Beschreibung

Ausführung:
Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000 – 675050.
Ausgeprägte Elastizität und Zähigkeit bei hoher Härte für lange Standzeiten. Hochpräzise Abtriebsspitzen für perfekten Sitz in der Schraube und „Anti-Cam-Out“. Die Nanobeschichtung ist gleichzeitig **Farbcodierung** und attraktiver **Rostschutz.**
Verwendung:
Für Schlitzschrauben DIN 3127 bzw. DIN ISO 2351-1.
Norm:
DIN ISO 1173.
Werkstoff:
Hochfester Sonderstahl mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.

Technische Beschreibung

ganze Länge	25 mm
Schneidenbreite	5,5 mm
Schneidenstärke	0,8 mm
Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Bit-Werkzeug