Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLDL, für Wendeschneidplatten CDCT, links, Schaft-Ø / Plattengröße: 8/S4mm

Bestelldaten

Bestellnummer	268718 8/S4
GTIN	4045197923783
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
ISO-Code Halter	A08X SCLDR/LS4
Spannhöhe L_2	7,49 mm
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskraglänge L_1	24 mm
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	9,05 mm
Mittenversatz L_3	4,7 mm
Plattengröße	4 mm
Gesamtlänge L	76 mm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200