


## Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17-teilig

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.



|                    |                   |                       |               |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>        | 4013288155306     | <b>Abmessung:</b>     | 190x135x55 mm |
| <b>Teilenr:</b>    | 05051041001       | <b>Gewicht:</b>       | 545 g         |
| <b>Artikel-Nr:</b> | KK 60 RA Imperial | <b>Ursprungsland:</b> | CZ            |
|                    |                   | <b>Zolltarifnr.:</b>  | 82079030      |

- Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Ratschenfunktion
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

17-teiliges Set mit 89 mm langen Bits in praktischer Falttasche. Mit 1 Handhalter 816 RA Kraftform mit Ratschenfunktion: Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern. 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie für ermüdungsarmes Arbeiten und blitzschnellen Bit-Wechsel. Magnetisch. Auch für den direkten Maschinenanschluss geeignet.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kraftform Kompakt mit Ratschenfunktion - Feinverzahnung für präzises Arbeiten.

**816 RA  
Ratschenschraubendreher**



Ratschenschraubendreher, Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel, Umschaltring (rechts, fest, links), maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern; 1/4"-Innensechskantaufnahme mit Rapidaptor-Technologie mit rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all und single-hand-Funktion für blitzschnellen Bit-Wechsel, magnetisch, geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 und Wera Anschluss-Reihen 1 und 4

**Das Griff/Wechselklingen-System**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Feine Justierung**



Zusätzlich besteht die Möglichkeit, durch die blockierbare Mittelstellung feine Justierarbeiten durchzuführen, ohne jedes Mal die Anzugsrichtungen ändern zu müssen. Fixierbare Mittelstellung zum Feinjustieren.

**Richtungswechsel**




Ergonomisch zu betätigende Richtungsumschaltung.

**Feinverzahnung**



44-teilige Feinverzahnung für präzises Arbeiten. Hohe Zeitersparnis beim Verschrauben.

**Chuck-all**




Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

**Rapid-in und self-lock**



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

**Rapid-out**



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

**Weblink**



[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:



**816 RA Ratschenschraubendreher, 1/4" x 142 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05051461001 | 1x | 1/4" x 142 mm |
|  |             |    |               |



**851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm**

|   |                           |    |              |
|---|---------------------------|----|--------------|
|  | 05059760001               | 1x | PH 1 x 89 mm |
|  | 05059775001               | 1x | PH 2 x 89 mm |
|   | 05059795001 <sup>1)</sup> | 1x | PH 3 x 89 mm |
|   | 1) Sechskantklinge        |    |              |



**867/4 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05060050001 | 1x | TX 10 x 89 mm |
|  | 05060051001 | 1x | TX 15 x 89 mm |
|   | 05060052001 | 1x | TX 20 x 89 mm |
|   | 05060053001 | 1x | TX 25 x 89 mm |
|   | 05060054001 | 1x | TX 30 x 89 mm |



**800/4 Z Bits, 1 x 5,5 x 89 mm**

|   |             |    |                 |
|---|-------------|----|-----------------|
|  | 05059488001 | 1x | 1 x 5,5 x 89 mm |
|  |             |    |                 |

**840/4 Z Bits, 3/32" x 89 mm**

|   |             |    |               |
|---|-------------|----|---------------|
|   | 05059661001 | 1x | 3/32" x 89 mm |
|  | 05059663001 | 1x | 1/8" x 89 mm  |
|   | 05059665001 | 1x | 5/32" x 89 mm |
|   | 05059666001 | 1x | 3/16" x 89 mm |

**868/4 Innenvierkant Bits, # 1 x 89 mm**

|   |             |    |             |
|---|-------------|----|-------------|
|  | 05134800001 | 1x | # 1 x 89 mm |
|  | 05134801001 | 1x | # 2 x 89 mm |
|   | 05134802001 | 1x | # 3 x 89 mm |

**Weblink**

[https://products.wera.de/de/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_mit\\_ratschenfunktion\\_feinverzahnung\\_fuer\\_praezises\\_arbeiten\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/de/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_mit_ratschenfunktion_feinverzahnung_fuer_praezises_arbeiten_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de