Wasserpumpenzange Cobra® mit Rasten-Feinverstellung extra schlanker Kopf, ganze Länge: 250mm

Bestelldaten

Bestellnummer	706250 250
GTIN	4003773061267
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:
Spezielle, extra schlanke Kopfform für beengte Arbeitsverhältnisse. **Durchgestecktes Gelenk** (= doppelte Führung) mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellung über gefederten Druckknopf. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Norm:
DIN ISO 8976
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Elektrostahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	250 mm
Anzahl Rasten Feineinstellung	19
Spannweite für Rohre	1.1/4 Zoll
Spannweite für Sechskant	34 mm
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellerbezeichnung	Cobra
Oberfläche	schwarz atramentiert
Norm	DIN ISO 8976
Ausführung Backen	extra schlank

Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei	nein
Rasten Feinverstellmöglichkeit	ja
Selbstklemmung	ja
Klemmschutz	ja
Produktart	Rohr- und Wasserpumpenzange