

## 872/9 Bits für Microstix® Schrauben, m x 44 mm

Bits für Microstix® Schrauben



<b>EAN:</b>	4013288179272	<b>Abmessung:</b>	44x4x4 mm
<b>Teilenr:</b>	05066850001	<b>Gewicht:</b>	3 g
<b>Artikel-Nr:</b>	872/9	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- Bits für Microstix® Schrauben
- Harte Ausführung
- 4 mm Halfmoon-Antrieb

Bits für Microstix® Schrauben mit 4 mm Halfmoon-Antrieb für direkten Maschinenanschluss.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_microstix\\_schrauben\\_\\_872\\_9.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_microstix_schrauben__872_9.html)

Wera - 872/9  
05066850001 - 4013288179272

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)





## Bits für Microstix® Schrauben

Mit 4 mm Halfmoon-Antrieb



Halfmoon, 4mm, Wera Anschluss-Reihe 9. Anschluss: Direkter Maschinenanschluss. Passend für: Delvo, Densei etc.

## Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

		 mm	 mm	 inch
<b>05066850001</b>	<b>m</b>	<b>44</b>	<b>2,0</b>	<b>1 47/64"</b>
05066851001	00	44	2,0	1 47/64"
05066852001	F	44	2,0	1 47/64"
05066853001	0	44	2,0	1 47/64"
05066854001	1	44	2,0	1 47/64"

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_bits\\_fuer\\_microstix\\_schrauben\\_872\\_9.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_bits_fuer_microstix_schrauben_872_9.html)

Wera - 872/9

05066850001 - 4013288179272

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de