Wera

Bits-Sortiment 61-teilig, Typ: M

Bestelldaten

Bestellnummer	675900 M
GTIN	4013288102058
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Inhalt:
Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Schnellkupplungsschaft.
Inhalt:
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675200 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675320 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675240 je 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Nr. 675270 je 1 St. Gr. 2,5; 3, 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Je 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Nr. 675350 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Nr. 675370 je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
Schnellkupplungsschaft: 1 St.

Technische Beschreibung

Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips

Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Tri-Wing-Schraubendreher
Anzahl Teile	61
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX30	675350 TX30
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX15	675350 TX15
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 2 mm	675240 2
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675200 3/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 2,5 mm	675240 2,5
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675320 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX27	675350 TX27
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX10	675350 TX10
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3mit Kugelkopf Sechskant 4 mm	675270 4
TRI-WING®-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 TRI-WING®-Profil 2	675370 2
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675320 2/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3mit Kugelkopf Sechskant 5 mm	675270 5

TRI-WING®-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 TRI-WING®-Profil 3	675370 3
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675240 5
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3mit Kugelkopf Sechskant 2,5 mm	675270 2,5
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3mit Kugelkopf Sechskant 6 mm	675270 6
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX20	675350 TX20
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3mit Kugelkopf Sechskant 3 mm	675270 3
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675240 6
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675240 3
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675240 4
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675200 2/25
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675320 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX25	675350 TX25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3mit Bohrung Torx®-Profil TX40	675350 TX40
TRI-WING®-Bit, 1/4 Zoll C 6,3 TRI-WING®-Profil 4	675370 4
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675200 1/25