Garant

Bits-Sortiment 61-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	676040
GTIN	4045197613349
Artikelklasse	61F

Beschreibung

Ausführung:
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und Schnellverschluss. Im geöffneten Zustand können die Bits dank der großen Zwischenräume komfortabel und gut zugänglich entnommen werden.
Inhalt:
Bits-Klingen C 6,3 (1/4 Zoll) sortiert; 1 Kupplungsschaft.
Inhalt:
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Phillips: Nr. 675105 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Pozidriv: Nr. 675115 3 St. Gr. 1/25; 6 St. Gr. 2/25; 2 St. Gr. 3/25
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant: Nr. 675125 1 St. Gr. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Sechskant, mit Kugelkopf: Je 1 St. Gr. 2,5; 3; 4; 5; 6
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx®: Nr. 675155 1 St. Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Innen-Torx® mit Stift: Je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für Schlitz: Je 1 St. Gr. 0,5×4; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bits, Länge 25 mm, C 6,3, für TRI-WING®: Je 1 St. Gr. 2; 3; 4; 5
Schnellkupplungsschaft: 1 St. Nr. 675050 Gr. 6,3

Technische Beschreibung

Bit-Sechskantschaft	C 6,3
Höhe	47 mm
Breite	85 mm
Länge	127 mm
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Tri-Wing-Schraubendreher
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Anzahl Teile	61
Produktart	Bit-Werkzeug

Zubehör

Systembox Typ 21-1	630320 21-1
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX15	675155 TX15
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX10	675155 TX10
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 3 mm	675125 3
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675115 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX7	675155 TX7

Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675115 2/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX8	675155 TX8
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 4 mm	675125 4
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3	675050 6,3
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX40	675155 TX40
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675105 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX6	675155 TX6
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX9	675155 TX9
Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675115 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX20	675155 TX20
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 6 mm	675125 6
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675105 2/25
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 2 mm	675125 2
Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 5 mm	675125 5
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX27	675155 TX27
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX25	675155 TX25
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675105 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX30	675155 TX30

Bit für Sechskant, 1/4 Zoll C 6,3Hex-Plus-Profil Sechskant 2,5 mm	675125 2,5
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Torx®-Profil TX5	675155 TX5