Spiralbohrer-Bits-Sortiment in Falttasche, 19-teilig

Bestelldaten

Bestellnummer	676304
GTIN	4013288101570
Artikelklasse	63H

Beschreibung

Ausführung:
1/4 Zoll-Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.
Vorteil:
Schneller, unkomplizierter Wechsel zwischen Bohrer-, Senker- oder Schraub-Bit.
Verwendung:
Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.
Universell einsetzbar in Metall, Holz und Kunststoff.
Spezielle Nietlochgrößen 3,1 und 5,1 mm.
Inhalt:
Spiralbohrer-Bits: Nr. 676302 je 1 St. Gr. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8
Bits für Phillips: Nr. 675200 2 St. Gr. 1/25; 3 St. Gr. 2/25; 1 St. Gr. 3/25
Bits für Innen-TORX®: Nr. 675340 je 1 St. Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Kupplungsschaft „Rapidaptor“: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K (ohne Magnet)

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	19
Anzahl Bohrer	6
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips

Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	118 Grad
Produktart	Spiralbohrer-Bit

Zubehör

Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 2/25 mm	675200 2/25
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 4 mm	676302 4
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 4,2 mm	676302 4,2
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 5 mm	676302 5
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 1/25 mm	675200 1/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX25	675340 TX25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX40	675340 TX40
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX15	675340 TX15
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX10	675340 TX10
Bit für Phillips, 1/4 Zoll C 6,3, mit Torsionszone Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge 3/25 mm	675200 3/25
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX20	675340 TX20
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 6 mm	676302 6
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 8 mm	676302 8
Schaft mit Magnet / Schnellkupplung Schaft-Sechskant 6,3K	675020 6,3K
Bit für Torx®, 1/4 Zoll C 6,3 Torx®-Profil TX30	675340 TX30
HSS-Spiralbohrer-Bit Bohrer-∅ 3 mm	676302 3