Montage-Werkzeugsortiment, 59-teilig ohne Behälter

Bestelldaten

Bestellnummer	680305
GTIN	2050001017697
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Verwendung:
Enthält hochwertige Qualitätswerkzeuge für **Wartung und Instandhaltung von Anlagen, Maschinen, Geräten etc**.
Lieferumfang:
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
DICK Werkstattfeilen-Satz, Hieb 2 mit Heft, sortiert in Rolltasche: 1 St. Nr. 517200 Gr. 200 (5-teilig)
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220 Gr. 150
GARANT Doppelmaulschlüssel-Satz 6 – 34 mm mit Halter: 1 St. Nr. 610610 Gr. 12 (6×7 - 30×34 mm) mit 1 St. Nr. 611500 Gr. 12
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kunststoffhalter: 1 St. Nr. 626072 Gr. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools Schlitz-Schraubendreher-Satz: 1 St. Nr. 660910 Gr. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools Winkelschraubendreher für Schlitz: 1 St. Nr. 664800 Gr. 6,5
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 3,5
PB Swiss Tools Schraubendreher für Phillips: Je 1 St. Nr. 668100 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange: 1 St. Nr. 701500 Gr. 180
KNIPEX® Wasserpumpenzange: 1 St. Nr. 705500 Gr. 250
KNIPEX® Beißzange: 1 St. Nr. 706610 Gr. 210
Universal-Gripzange: 1 St. Nr. 708205 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide: 1 St. Nr. 713150 Gr. 160
Innen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719805 Gr. J2
Außen-Einsprengzange gerade: 1 St. Nr. 719905 Gr. A2
KNIPEX® Seitenschneider: 1 St. Nr. 724900 Gr. 160

RENNSTEIG Flachmeißel: 1 St. Nr. 740500 Gr. 175
RENNSTEIG Durchschläger-Satz und Körner: 1 St. Nr. 745600 Gr. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 300
Kunststoffhammer: 1 St. Nr. 754500 Gr. 32
PB Swiss Tools Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300 Gr. 175
Plastiköler: 1 St. Nr. 083532 Gr. 125
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Markierstift, blau: 1 St. Nr. 085154 Gr. B
Hinweis:
Werkzeug wird lose geliefert.

Technische Beschreibung

Produktart	Werkzeugsortiment

Zubehör

Flachrundzange gerade, poliert ganze Länge 160 mm	713150 160
Plastiköler mit Auslaufrohr Fassungsvermögen 125 ml	083532 125
Aufreiber mit Kunststoffheft Klingenlänge 110 mm	831700 110
Schraubendreher für Phillips, mit „multicraft“-Kraftheft Kreuzschlitzgröße 2	668100 2
Kabelmesser feststehend	844300
Schwere Beißzange ganze Länge 210 mm	706610 210
Rillen-Wasserpumpenzange, atramentiert ganze Länge 250 mm	704900 250
Schraubendreher für Phillips, mit „multicraft“-Kraftheft Kreuzschlitzgröße 1	668100 1
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 300 g	750110 300
Isolierband Farbe BLACK	083654 BLACK
Sicherungsringzange Typ A2	719905 A2
Kombizange, poliert ganze Länge 180 mm	701500 180

Spannungsprüfer Sonderqualität Schneidenbreite 3,5 mm	665020 3,5
Universal-Gripzange mit Prismenbacke ganze Länge 250 mm	708205 250
Sicherungsringzange Typ J2	719805 J2
Schraubendreher-Satz für Schlitz, mit „multicraft“-Kraftheft Anzahl Schraubendreher 5	660910 5
6-kant-Winkelschraubendreher-Satzvernickelt Anzahl Schraubendreher 8	626072 8
Winkelschraubendreher für Schlitz Schneidenbreite b 6,5 mm	664800 6,5
Vielzweck-Feilensatz 5-teilig in RolltascheHieb 2 Länge ohne Angel 200 mm	517200 200
Kunststoff-Hammer mit Cellidor-Einsätzen Hammerkopf-Ø 32 mm	754500 32
Draht-HandbürsteStahldraht glatt 0,35 mm Anzahl Besatzreihen 3	575000 3
Flachmeißel ganze Länge 175 mm	740500 175
Doppelmaulschlüssel-Satz Anzahl Schlüssel 12	610610 12
Durchschläger-Satzim Kunststoffhalter Anzahl Werkzeuge 6	745600 6
Permanentmarker Dura-Ink® 15 Schreibfarbe B	085154 B
Seitenschneider poliert ganze Länge 160 mm	724900 160
Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310)Griff feststehend	581220
Kunststoff-Klemmhalter für Anzahl Schlüssel 12	611500 12
Holz-Gliedermaßstab gelb Länge 2 m	466005 2