

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15-teilig

Serie 7400 VDE Kraftform Drehmomentschraubendreher



EAN:	4013288168375	Abmessung:	225x150x80 mm
Teilenr:	05059291001	Gewicht:	760 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- 15-teilig

15-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 12 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm. Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.



Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft




Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Gute Ablesbarkeit des Skalenswertes. Messgenauigkeit $\pm 6\%$ nach Norm EN ISO 6789.

Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

Hör- und spürbares Überrassten




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Einsetzen der Klinge



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

Entnahme der Klinge



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:


Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm

1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm

1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm

 05003448001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm


1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm


1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm


 05003400001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001¹⁾ 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003407001¹⁾ 1x 0,8 x 4 x 154 mm

 05003408001¹⁾ 1x 1 x 5,5 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Auslaufartikel

Weblink

https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_vde_drehmomentwerkzeuge_serie_7400_vde_kraftform_drehmomentschraubendreher_kraftform_kompakt_vde_15_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de