Elektriker-Werkzeugsortiment, 82-teilig mit Montagetasche

Bestelldaten

Bestellnummer	680502
GTIN	2050001016515
Artikelklasse	66H

Beschreibung

Verwendung:
Enthält die wichtigsten Qualitätswerkzeuge für die Elektro-Installation.
Inhalt:
Spiralbohrer-Satz HSS, in Kassette: 1 St. Nr. 115000 Gr. 1 – 10
STABILA® Holz-Gliedermaßstab: 1 St. Nr. 466005 Gr. 2
Schlagschnurgerät mit Farbpulver: je 1 St. Nr. 467590 Gr. 1; Nr. 467595 Gr. R
STABILA® Leichtmetall-Wasserwaage: 1 St. Nr. 467030 Gr. 400
DICK Flachfeile, Hieb 1 mit Heft: 1 St. Nr. 510100 Gr. 150
DICK Halbrundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 513200 Gr. 150
DICK Rundfeile, Hieb 2 mit Heft: 1 St. Nr. 514200 Gr. 150
Drahtbürste: 1 St. Nr. 575000 Gr. 3
PUK® Universalsäge: 1 St. Nr. 581220
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll: 1 St. Nr. 630168 Gr. 6 (17-teilig)
Wera Schlitz-Schraubendreher, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 663100 Gr. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8
PB Swiss Tools Spannungsprüfer bis 250 V: 1 St. Nr. 665020 Gr. 2,5
BENNING Spannungsprüfer „Analog“: 1 St. Nr. 473105 Gr. Analog
Tasche dazu: 1 St. Nr. 473336 Gr. B
Passschraubenschlüssel, nach EN 60900 vollisoliert bis 1000 V: 1 St. Nr. 665800 von 2 – 63 A
Wera Schraubendreher für Phillips, VDE-isoliert: je 1 St. Nr. 668600 Gr. 1; 2
KNIPEX® Kombizange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 701700 Gr. 160

KNIPEX® Wasserpumpenzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 705740 Gr. 250
KNIPEX® Flachrundzange mit Schneide, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 713300 Gr. 160
KNIPEX® Seitenschneider, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 725300 Gr. 160
KNIPEX® Abisolierzange, VDE-isoliert: 1 St. Nr. 728750 Gr. 160
JOKARI® Abmantelmesser: 1 St. Nr. 728010 Gr. 8 – 28
RENNSTEIG Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 742500 Gr. 250
RENNSTEIG Steinmeißel, spitz: 1 St. Nr. 742600 Gr. 250
RENNSTEIG Elektriker-Steinmeißel, flach: 1 St. Nr. 743000 Gr. 250
GARANT Schlosserhammer mit Hickory-Stiel: 1 St. Nr. 750110 Gr. 500
Fäustel mit Stiel: 1 St. Nr. 751055 Gr. 1
Ideal-Blechschere mit Übersetzung: 1 St. Nr. 766000 Gr. 260
Telefonschere: 1 St. Nr. 769005 Gr. 130
Milwaukee® Hartmetall-Steinbohrer in Kunststoffbox: 1 St. Nr. 786081 Gr. 5 (∅ 4 –10 mm)
Stechbeitel: 1 St. Nr. 794800 Gr. 16
RUNPOTEC® Einziehband aus Nylon: 1 St. Nr. 814862 Gr. 10
Aufreiber: 1 St. Nr. 831700 Gr. 110
Kabelmesser, feststehend: 1 St. Nr. 844300
Isolierband, schwarz: 1 St. Nr. 083654 Gr. BLACK
Taschenlampe, LED: 1 St. Nr. 081437 Gr. BLACK
Spachtel: 1 St. Nr. 087650 Gr. 50
Gummi-Gipsbecher: 1 St. Nr. 087680 Gr. 125
Wasserpinsel: 1 St. Nr. 087005 Gr. 20
PARAT® Montagetasche: 1 St. Nr. 690200
Hinweis:
Werkzeug wird lose geliefert.

Technische Beschreibung

Anzahl enthaltener Batterien	3
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081557 LR3
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Produktart	Werkzeugsortiment

Zubehör

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 8 mm	663100 8
Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant17-teilig Typ 6	630168 6

Aufreiber mit Kunststoffheft Klingenlänge 110 mm	831700 110
Isolierband Farbe BLACK	083654 BLACK
Draht-HandbürsteStahldraht glatt 0,35 mm Anzahl Besatzreihen 3	575000 3
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 6,5 mm	663100 6,5
Stechbeitel mit Holzheft Schneidenbreite 16 mm	794800 16
Spachtel, Holzgriff Breite 50 mm	087650 50
Nylon-Einziehband Bandlänge 10 m	814862 10
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 5,5 mm	663100 5,5
Wasserpumpenzange Alligator®VDE-Griffhüllen ganze Länge 250 mm	705740 250
Rundfeile Länge ohne Angel 150 mm	514200 150
Abmantelmesser mit Hakenklinge für Kabel-∅ 8-28 mm	728010 8-28
Farbpulver für Schlagschnur250 g Typ R	467595 R
Spannungsprüfer Sonderqualität Schneidenbreite 2,5 mm	665020 2,5
Elektrikerschere vernickeltmit Drahtschneider ganze Länge 130 mm	769005 130
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 2	668600 2
Gipsbecher maximaler ∅ 125 mm	087680 125
Leder-Montagetasche mit Mittelwand	690200
Elektriker-Schraubendreher für Phillips, mit Kraftform-Heftvollisoliert Kreuzschlitzgröße 1	668600 1
Halbrundfeile Länge ohne Angel 150 mm	513200 150
Universalsäge „PUK“ mit Universalblatt (310)Griff feststehend	581220
Abisolierzange verchromtVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	728750 160
SpannungsprüferDUSPOL® Gerätetyp ANALOG	473105 ANALOG
Flachrundzange geradeVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	713300 160

Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 4 mm	663100 4
Leichtmetall-Wasserwaage Länge 400 mm	467030 400
Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heftvollisoliert Schneidenbreite b 3,5 mm	663100 3,5
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114000 mit Kassette Typ 1-10	115000 1-10
Kombizange, verchromtVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	701700 160
Steinmeißelflach ganze Länge 250 mm	742500 250
Passschraubenschlüssel, umsteckbarvollisoliert	665800
Kabelmesser feststehend	844300
Steinmeißelspitz ganze Länge 250 mm	742600 250
Ideal-Blechschere mit 2-Komponenten-Griff ganze Länge 260 mm	766000 260
Schlagschnurgerät 30 m Einzugsübersetzung (x-fach) 1	467590 1
Flachfeile Länge ohne Angel 150 mm	510100 150
Elektrikermeißel ganze Länge 250 mm	743000 250
Industrie-Ringpinsel ∅ 20 mm	087005 20
Schlosserhammer mitStielschutzkragen Gewicht ohne Stiel 500 g	750110 500
Seitenschneider, verchromtVDE-isoliert ganze Länge 160 mm	725300 160
Tragetasche Duspol Typ B	473336 B
LED-Taschenlampemit Batterien Farbe BLACK	081437 BLACK
SpannungsprüferDUSPOL® inklusive Tragetasche Gerätetyp ANALOG	473106 ANALOG
Elektriker-Werkzeugsortiment, 82-teiligohne Tasche	680505
Holz-Gliedermaßstab gelb Länge 2 m	466005 2