Universal-Handnietzange mit Schwenkkopf

Bestelldaten

Bestellnummer	770310
GTIN	4045197220608
Artikelklasse	72E

Beschreibung

Ausführung:
Kräftiger Zangenkörper mit aufwändigem Hebelmechanismus. Nietkopf um 360° drehbar.
Verwendung:
Zum Verarbeiten von Blindnieten (aller Werkstoffe). Nicht geeignet für Stahl-Nietmuttern M6 (nur für Alu).
Ersatzteil:
Gewindedorn Nr. 770301, Futterbacken Nr. 770305.

Technische Beschreibung

Einsatz für Nietschrauben	M4; M5; M6
Mundstück für Blindnieten	2,4; 3; 4; 5 mm
Gewindedorn-Mundstück für Nietmuttern	M3; M4; M5; M6
Produktart	Handnietzange

Zubehör

Gewindedorn mit Schraube Typ M6	770301 M6

Gewindedorn mit Schraube Typ M3	770301 M3
Ersatz-Futterbacken-Paar	770305
Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange Typ M4	770401 M4
Gewindedorn mit Schraube für Hebelnietzange Typ M5	770401 M5