Schalengriff 379-010-2 ohne Steckeinsatz



Bestelldaten

Bestellnummer	914180
GTIN	2050000977589
Artikelklasse	93B

Beschreibung

Ausführung:
Schließzunge für 1-Punkt bzw. 3-Punkt-Schließung, 68 mm lang, 55 / 22 mm breit, Schließhebelweg 90°.
Passend für:
Magazinschränke Nr. 947300 – 947805 (mit Flügeltüren), Türe von Beistellschrank Nr. 942950 und alle **Flügeltürschränke der Produktgruppe 95.**
Ausnahme: Nicht für Schublade und Monitorgehäuse der Computerschränke Nr. 951100 – 951635, (Hülse Nr. 914203) und nicht für Schiebetürenschränke der Produktgruppe 95 (Schalengriff Nr. 914170).
Lieferumfang:
Schalengriff komplett mit Schließzunge. **Achtung:** In diese Schalengriffe werden die Steckeinsätze direkt eingeführt, ohne eine weitere Schlosshülse.

Technische Beschreibung

Einbau von HO-Schließanlagen Steckeinsatz möglich	ja
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Länge	68 mm
Schließhebelweg	90 Grad
für Betriebseinrichtung bis Baujahr	Mitte 2008
passend für	Flügeltürenschränke der Produktgruppe 95

Schließzunge zentral Breite	16 mm
geeignet für Punkt-Schließung	für 1-Punkt bzw. 3-Punkt-Schließung
Steckmontage des Steckeinsatzes direkt möglich	ja
Steckeinsatz Wechsel möglich	ja
Schließzunge (Verriegelung in Schrank) Breite	22 mm
für Betriebseinrichtung ab Baujahr	Mitte 2000
Lieferung ohne Steckeinsatz	ja
Material Schalengriff	Kunststoff
Schließzunge zentral Länge	55 mm
Farbe Schalengriff	anthrazit
Produktart	Schalengriff