HOLEX

Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 0-25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	421720 0-25
GTIN	4045197928795
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:
Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Drehende Messspindel, Hartmetallbestückte Messflächen
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357
Messtrommel-Teilung: 1/50
IP-Schutzart: IP 54
Kalibrierung: B1
Ablesung: 0,001 mm
Ablesung: 0,00005 Zoll
Fehlergrenze: 4 µm

Technische Beschreibung

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,001 mm
Ablesung	0,00005 Zoll

Fehlergrenze	4 µm
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357