Garant

mini-Bohrstange HM, rechts, Auskraglänge L1 / Plattengröße d: 21/6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Artikelklasse	21V

Beschreibung

Ausführung:
Schwingungsarmer Hartmetall-Schaft mit gelötetem Stahlkopf und gehärtetem Plattensitz.

- **Stirnseitig verschraubte Hartmetall-Schneidplatte, formschlüssige Kraftübertragung durch Stirnverzahnung.**
- **Einfacher Schneidplattenwechsel.**

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	80,5 mm
Wendeplattenschraube	279815 10
Spannhöhe L_2	11,5 mm
Plattengröße	06 mm
Kopflänge L_1	21 mm
Schaft-Ø D_s	12 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500