


Steckschlüsseinsätze



EAN:	4013288031334	Abmessung:	65x18x18 mm
Teilenr:	05060283001	Gewicht:	46 g
Artikel-Nr:	869/4	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82042000

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Unmagnetische Ausführung
- Metrisch
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

Wera - 869/4
05060283001 - 4013288031334

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseleinsätze

Unmagnetische Ausführung



Steckschlüsseleinsätze in unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.





Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

Wera - 869/4
05060283001 - 4013288031334

Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5,5	-	50,0	11,0
05060272001	5,5	-	65,0	9,0
05060401001	6,0	-	50,0	11,0
05060274001	6,0	-	65,0	11,0
05060402001	7,0	-	50,0	11,0
05060276001	7,0	-	65,0	11,0
05060403001	8,0	-	50,0	12,5
05060278001	8,0	-	65,0	12,5
05060404001	9,0	-	50,0	14,0
05060280001	9,0	-	65,0	14,0
05060405001	10,0	-	50,0	14,0
05060282001	10,0	-	65,0	14,0
05060406001	11,0	-	50,0	16,0
05060281001	11,0	-	65,0	16,0
05060407001	12,0	-	50,0	18,0
05060283001	12,0	-	65,0	18,0
05060408001	13,0	-	50,0	18,0
05060284001	13,0	-	65,0	19,0
05060409001	-	1/4"	50,0	11,0
05060286001	-	1/4"	65,0	11,0
05060410001	-	5/16"	50,0	12,5
05060290001	-	5/16"	65,0	12,5
05060411001	-	3/8"	50,0	14,0
05060288001	-	3/8"	65,0	14,0
05060412001	-	7/16"	50,0	16,0

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

Wera - 869/4

05060283001 - 4013288031334

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de