


## 869/4 Steckschlüsseinsätze, 1/4" x 65 mm

### Steckschlüsseinsätze



<b>EAN:</b>	4013288016614	<b>Abmessung:</b>	65x11x11 mm
<b>Teilenr:</b>	05060286001	<b>Gewicht:</b>	27 g
<b>Artikel-Nr:</b>	869/4	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82042000

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Unmagnetische Ausführung
- Zöllig
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060286001 - 4013288016614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Steckschlüsseleinsätze

### Unmagnetische Ausführung



Steckschlüsseleinsätze in unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.

#### Weblink





[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

Wera - 869/4

05060286001 - 4013288016614

## Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05060400001	5,5	-	50,0	11,0
05060272001	5,5	-	65,0	9,0
05060401001	6,0	-	50,0	11,0
05060274001	6,0	-	65,0	11,0
05060402001	7,0	-	50,0	11,0
05060276001	7,0	-	65,0	11,0
05060403001	8,0	-	50,0	12,5
05060278001	8,0	-	65,0	12,5
05060404001	9,0	-	50,0	14,0
05060280001	9,0	-	65,0	14,0
05060405001	10,0	-	50,0	14,0
05060282001	10,0	-	65,0	14,0
05060406001	11,0	-	50,0	16,0
05060281001	11,0	-	65,0	16,0
05060407001	12,0	-	50,0	18,0
05060283001	12,0	-	65,0	18,0
05060408001	13,0	-	50,0	18,0
05060284001	13,0	-	65,0	19,0
05060409001	-	1/4"	50,0	11,0
<b>05060286001</b>	-	<b>1/4"</b>	<b>65,0</b>	<b>11,0</b>
05060410001	-	5/16"	50,0	12,5
05060290001	-	5/16"	65,0	12,5
05060411001	-	3/8"	50,0	14,0
05060288001	-	3/8"	65,0	14,0
05060412001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/de/bits\\_halter\\_adapter\\_und\\_sortimente\\_bits\\_steckschluesseleinsaetze\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html)

 Wera - 869/4  
 05060286001 - 4013288016614

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de