

Steckschlüsseinsätze



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288016638 | Abmessung: | 65x13x13 mm |
| Teilenr: | 05060290001 | Gewicht: | 35 g |
| Artikel-Nr: | 869/4 | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82042000 |

- Steckschlüsseinsatz für Außensechskantschrauben
- Unmagnetische Ausführung
- Zöllig
- Mit 1/4" Sechskant-Antrieb

Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

Wera - 869/4
05060290001 - 4013288016638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseinsätze

Unmagnetische Ausführung



Steckschlüsseinsätze in unmagnetischer Ausführung zur Verhinderung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.

Weblink





https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_und_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

Wera - 869/4
05060290001 - 4013288016638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Steckschlüsseinsätze

Weitere Varianten dieser Produktfamilie:

| |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|
| | mm | inch | mm | mm |
| 05060400001 | 5,5 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060272001 | 5,5 | - | 65,0 | 9,0 |
| 05060401001 | 6,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060274001 | 6,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060402001 | 7,0 | - | 50,0 | 11,0 |
| 05060276001 | 7,0 | - | 65,0 | 11,0 |
| 05060403001 | 8,0 | - | 50,0 | 12,5 |
| 05060278001 | 8,0 | - | 65,0 | 12,5 |
| 05060404001 | 9,0 | - | 50,0 | 14,0 |
| 05060280001 | 9,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| 05060405001 | 10,0 | - | 50,0 | 14,0 |
| 05060282001 | 10,0 | - | 65,0 | 14,0 |
| 05060406001 | 11,0 | - | 50,0 | 16,0 |
| 05060281001 | 11,0 | - | 65,0 | 16,0 |
| 05060407001 | 12,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060283001 | 12,0 | - | 65,0 | 18,0 |
| 05060408001 | 13,0 | - | 50,0 | 18,0 |
| 05060284001 | 13,0 | - | 65,0 | 19,0 |
| 05060409001 | - | 1/4" | 50,0 | 11,0 |
| 05060286001 | - | 1/4" | 65,0 | 11,0 |
| 05060410001 | - | 5/16" | 50,0 | 12,5 |
| 05060290001 | - | 5/16" | 65,0 | 12,5 |
| 05060411001 | - | 3/8" | 50,0 | 14,0 |
| 05060288001 | - | 3/8" | 65,0 | 14,0 |
| 05060412001 | - | 7/16" | 50,0 | 16,0 |

Weblink

https://products.wera.de/de/bits_halter_adapter_sortimente_bits_steckschluesseleinsaetze_869_4.html

 Wera - 869/4
 05060290001 - 4013288016638

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de