ROTO-DRIVE-Entgrater mit Außen-Entgratkopf ∅ 4–18

Bestelldaten

Bestellnummer	838655
GTIN	7290005395444
Artikelklasse	83G

Beschreibung

Ausführung:
Griff mit drehbar gelagertem, auswechselbarem Entgratkopf. Einfache Handhabung durch Kurbelsystem.
Verwendung:
Zum mühelosen und sauberen Entgraten, Anfasen oder Nacharbeiten von Bohrungen, Außendurchmessern, Gewinden und Nuten.

Technische Beschreibung

ganze Länge	155 mm
Produktart	Entgrater

Zubehör

Bohrungs-Entgratkopf 90°, mit Schaft HSS TiN-beschichtet Entgratkopf-∅ 10,4 mm	838611 10,4
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-∅ 20 mm	838610 20
O-Ring-Nut-Entgrat-Klinge HSS	838760
Innengewinde-Reinigungsklinge HSS	838710

Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-∅ 6,3 mm	838610 6,3
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-∅ 10,4 mm	838610 10,4
Bohrungs-Entgratkopf HSS 90°, mit Schaft Entgratkopf-∅ 3,2 mm	838610 3,2
Außen-Entgratkopf HSS für ∅ 4–18 mm	838660