Garant

Nutenstechplatte, HB7010, Stechbreite w: 0,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273665 0,5
GTIN	4045197942203
Artikelklasse	21L

Beschreibung

Verwendung:
Mit Stechhalter für Plattenbreite 3 mm.
Hinweis:
Die Schneidenträger müssen zur Stechbreite passend nachgearbeitet werden.

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
für Sicherungsring nach DIN471/472	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stechbreite w	0,5 mm
a_r	1,3 mm
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	K
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010
Nuten nach Norm	DIN 471

Nuten nach Norm	DIN 472
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	bedingt geeignet	230 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	bedingt geeignet	190 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm²	geeignet	150 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	bedingt geeignet	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	70 m/min	S
GG(G)	geeignet	200 m/min	K
CuZn	geeignet	250 m/min	N
Uni	geeignet		
kontinuierlich	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		