ECO Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290038 12
GTIN	
Artikelklasse	29I

Beschreibung

ECO Rändelformwerkzeug rechts 12 mmfür Rändel-Ø d_1: 15 mm
für Rändelbreite b: 4 mm
für Rändelbohrungs-Ø d_2: 4 mm
Arbeitsbereich: 8 - 15 mm
Laufstift: 299911 4

Technische Beschreibung

für Rändelbohrungs-Ø d_2	4 mm
Arbeitsbereich	8 - 15 mm
Schaft Breite	15 mm
für Rändelbreite b	4 mm
für Rändel-Ø d_1	15 mm
Schaft Höhe	15 mm
Laufstift	299911 4
für Rändelprofil	RAA 2×AA
für Rändelprofil	RGE30° BL/BR30°
für Rändelprofil	RGE45° BL/BR45°
Produktart	Rändelwerkzeug