Garant

ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 60, für ER-Spannzangen-Größe: 25

Bestelldaten

Bestellnummer	302745 25
GTIN	4045197944771
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:
Außen- und Innenkegel geschliffen.

- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min^{-1}.**
- **Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min^{-1}).**
- **Optimale Verschleißeigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.**

Verwendung:
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499-Form A und Form B.**
Lieferumfang:
Inklusive ER-Spannmutter.
Sonderzubehör:
ER-Spannzangen Nr. 308881 – 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 – 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
Hinweis:
Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Technische Beschreibung

ER-Spannschlüssel	25
Außen-∅ D	42 mm

Auskraglänge A-Maß	60 mm
Spannbereich	1 - 16 mm
für ER-Spannzangen	25
Ersatz-ER-Spannmutter	25
Spann-Ø D_1	1-16 mm
Aufnahme	BT 30 A = 60
Aufnahme-Norm	JIS B6339
Aufnahme-Norm	ISO 7388-2
Form	AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min^{-1}
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Spannzangenfutter

Zubehör

ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 25	309680 25