Garant

eco-Klemmdrehhalter SVJCR 93°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	261304 20/11
GTIN	
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 – 319886 möglich.

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Kopflänge L_1	40 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269023 1
Gesamtlänge L	99 mm
Funktionsbreite L_4	25 mm
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	VC.. 1103..
ISO-Code Halter	SVJCR/L 2020X11

Serie	Eco
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8	674248 TX8