Garant

Digitaler Messschieber IP54 mit rundem Tiefenmaß und Datenausgang, Messbereich: 150mm

Bestelldaten

Bestellnummer	412682 150
GTIN	4045197949370
Artikelklasse	41A

Beschreibung

Ausführung:
Digitaler Messschieber IP54 mit Datenausgang. **Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.** Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten. Mit Preset (Maßvoreinstellung). **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.** Die Messflächen sind feinstgeläppt.
Vorteil:
· **Ergonomisches Gehäuse mit griffsympathischer Haptoprene-Komponente.**
· **Lange Batterielebensdauer.**
· **Große, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5 mm Ziffernhöhe.**
· **Neues modernes Design.**
Funktion:
IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.
Lieferumfang:
Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
Sonderzubehör:
Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963
Ersatzteil:
Datenausgangskappe Nr. 412237 Gr. D, Batteriehalter Nr. 412237 Gr. B.

Technische Beschreibung

Ablesung	0,0005 Zoll
Norm	ISO 13385
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Tiefenmaß	∅ 1,6
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messbereich	0 - 150 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	A1
Schnabellänge	40 mm
Ablesung	0,01 mm
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messabweichung E MPE	±0,02 mm
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Werkstoff	Edelstahl, INOX
alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Produktart	Universal-Messschieber

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021010 200
KalibrierungMessschieber / Tiefenmessschieber maximaler Messbereich 200 mm	021000 200

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032

Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Tastatur-InterfaceUSB Typ G2	498963 G2
Schraube für Tiefenmaßhalter	412236
Abdeckung für Messschieber Typ D	412237 D
Abdeckung für Messschieber Typ B	412237 B