Garant

Universal-Messer mit 2K-Griff mit 3 Klingen, 18 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	845020
GTIN	4045197438553
Artikelklasse	81B

Beschreibung

Ausführung:
Ein- / ausschiebbare Klingen in präziser Metallführung. Qualitätsklingen extrem scharf, mit hoher Standzeit.
Balliger und zugleich schlanker **2-Komponenten-Griff** für sowohl kraftvolles Arbeiten als auch präzise Schnitte. Griffiger **Haptoprene**-Mantel mit einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Sicheres Arbeiten, da selbst mit nassen oder öligen Händen eine Abrutschgefahr minimiert wird. Klinge arretiert automatisch. Mit **3** Abbrechklingen (Nr. 845010 Gr. 10) 8-stufig, **18 mm breit.**
Ersatzteil:
Ersatzklingen siehe Nr. 845010 Gr. 10; 845015 Gr. 10; 845016 Gr.10; 845018 Gr. 50; 845019 Gr. 50; 845021 Gr.10; 845023 Gr.50.

Technische Beschreibung

Anzahl Abbrechstufen	8
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	18 mm
Klingenstärke	0,5 mm
Messerlänge ohne Klinge	160 mm
Produktart	Cuttermesser

Zubehör

Holster für Universalmesser	845065
Sammelbox	845130
Sammelbox, klein	845135
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl 10	845021 10
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 10	845010 10
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „experience“ Anzahl 50	845018 50
Abbrechklingen-Set 10-teilig, 18 mm „longlife“ Anzahl 10	845015 10
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „longlife“ Anzahl 50	845019 50
Klingen-Set 10-teilig, 18 mm, ohne Sollbruchstellen „experience“ Anzahl 10	845016 10
Abbrechklingen-Set 50-teilig, 18 mm „multisharp“ Anzahl 50	845023 50