Profillager-Grundregal, Höhe: 3000mm

Bestelldaten

Bestellnummer	991488 3000
GTIN	4058255038176
Artikelklasse	96O

Beschreibung

Ausführung:
Zur stehenden und übersichtlichen Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, z. B. Dachlatten, Verlegerohre, Leisten, Balken etc. Auch ideal im SB-Bereich einsetzbar. Variabel einsetzbare Trennarme ermöglichen flexible Fachbreiten. Neigung von 10°.
Lieferumfang:
2 Rahmen, 5 Holme, 4 Unterlegbleche, Fußplatten, 8 Bodenanker (ohne Trennarme).
Lackierung:
Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet.**
Hinweis:
- **Bei unebenen Böden empfehlen wir zusätzliche Unterlegbleche Nr. 991481.**
- **Das Lagergut darf max. 500 mm höher sein als das Regal!**
- **Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.**
- **Trennarme unter Nr. 991490 Gr. 500 oder Nr. 991490 Gr. 750 bitte separat bestellen.**

Technische Beschreibung

seitlich anliegende Last pro Trennarm	25 kg
Rahmenprofil	S610-M18-U

Höhe	3000 mm
Vertikallast (Einzelfeld)	1135 kg
Aufbaumaß Grundregal Breite	2872 mm
Fachbreite	2700 mm
Höhenverstellung im Raster	50 mm
Farbauswahl	RAL 5010, 2004
Produktart	Profillagerregal

Zubehör

Bodenanker für Palettenregal-Rahmen	991470