HOLEX

Werkzeugaufnahme Form B5 radial rechts, lang, Schaft-Ø d1: 40mm

Bestelldaten

Bestellnummer	319070 40
GTIN	4045197955012
Artikelklasse	32V

Beschreibung

Ausführung:
- **Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.**
- **Alle Funktionsflächen geschliffen.**
- **Mit Kugelspritzdüsen.**

Verwendung:
Vorwiegend für Außenbearbeitung.
Norm:
ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.
Form: B
h_1: 25 mm
h_2: 34 mm
b_1: 118 mm
b_2: 75,5 mm
h_5: 48 mm
h_6: 32,5 mm

Technische Beschreibung

h_2	34 mm
l_2	44 mm

b_2	75,5 mm
Farbcode VDI-Schaft	VDI 40
h_1	25 mm
Schaft-Ø d_1	40 mm
h_6	32,5 mm
b_1	118 mm
l_1	22 mm
h_5	48 mm
Form	B
Produktart	VDI-Werkzeugaufnahme

Zubehör

Montageschlüssel für Kugeldüse Größe 10	319003 10