Garant

Bohr-Wendeschneidplatte WOEX 030204 T, für Universal-Wendeplatten-Vollbohrer, HB330, Typ: UNI



Bestelldaten

Bestellnummer	232435 UNI
GTIN	4045197955128
Artikelklasse	21E

Beschreibung

Passend für:
GARANT Wendeplatten-Vollbohrer Nr. 232298; 232300; 232302; 232310.
Zerspanungsstrategie: MTC
Vorschub f: 0,06 mm/U

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,06 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204 T
Sorte	HB330
Schneidstoff	HM
Zerspanungsstrategie	MTC
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 750 N/mm²	geeignet	275 m/min	P
Stahl < 900 N/mm²	geeignet	275 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	geeignet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	bedingt geeignet	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	bedingt geeignet	80 m/min	S
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		