HOLEX

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 42-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	630328 6
GTIN	4045197955951
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Schrauben / Muttern gs_profil_6kant-einsatz M2–M8 und für Innensechskantschrauben gs_profil_6kant M4–M10.
Für Kreuzschlitzschrauben gs_profil_phillips gs_profil_pozidriv M2–M6, Schlitzschrauben gs_profil_schlitz M2–M4
und für Innen-Torx®-Schrauben gs_profil_torx M2,5–M8.
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 13 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-kant BITS C 6,3: 4 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6
BITS für Phillips C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675310 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675320 Gr. 1/25; 2/25; 3/25
Schlitz-BITS C 6,3: 3 St. ähnlich Nr. 675250 Gr. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
BITS für Torx® C 6,3: 7 St. ähnlich Nr. 675340 Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
Steckgriff: 1 St. ähnlich Nr. 632829
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520
Knarre: 1 St. Nr. 632300 mit Auswerfer

Kupplungsschaft E 6,3: 1 St. ähnlich Nr. 675020 Gr. 6,3K für 1/4 Zoll BITS C 6,3
Verbindungsschaft: 1 St. Nr. 650005 Gr. 2 gs_profil_6kant-kupplung E6,3 1/4 Zoll – ■ 1/4 Zoll
Verbindungsstück für Bits: 1 St. Nr. 676800 1/4 Zoll gs_profil_4kant-einsatz - gs_profil_6kant-schluesselhilfe 1/4 Zoll
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten
Länge: 234 mm
Breite: 104 mm
Höhe: 41 mm
Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-14 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-6 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	3-6 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für Phillips
Abtriebsprofil	Pozidriv-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	4-14 mm
Anzahl Teile	41
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
mit QuickRelease	
Vierkant mit Wobble-Fix	
Breite	104 mm
Verpackung	Stahlblechkasten
Länge	234 mm
Oberfläche	
Norm	
Höhe	41 mm
6-kant-Steckschlüssel-Profil	

Werkstoff	
Füllgrad einer Schublade in G	
Produktart	