



EAN:	4013288162526	Abmessung:	170x100x35 mm
Teilenr:	05073220001	Gewicht:	497 g
Artikel-Nr:	Tool-Check 1 SB	Ursprungsland:	CZ
		Zolltarifnr.:	82079030

- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Ideal für beengte Schraubensituationen
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

Ratsche, Bits und Nüsse auf engstem Raum - kompakter geht's kaum. Inklusive Bit-Ratsche: Einfachste Bedienung auch mit nur einer Hand in beengten Schraubenanwendungen. Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung. Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten. Einfache Links/Rechtsumschaltung. Ergonomisch geformter Knarrenkopf und -hebel. Für 1/4" Bit- und Nussaufnahme. Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4"-Nüssen möglich. Mit Zähnharten Bits, für den universellen Einsatz. Hand- und Maschinensteckschlüssel-Einsatz (ISO 2725-Teil 3) von Wera ermöglicht einen Einsatz im Hand- und Maschinenbetrieb. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Griffig zum leichten Greifen auch mit öligen Händen. Mit Kugelfangrille. Für Außensechskantschrauben- und muttern. Aus mattverchromtem Chrom-Vanadium.



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklop Mini Knarren



Zyklop Mini



Die Mini-Ratschen für alle schwer zugänglichen Anwendungsfälle.

Kleiner Rückholwinkel




Feinzahnmechanik mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Umschaltbar



Einfache Links/Rechtsumschaltung.

Schnelles Schrauben



Mit der Zyklop Mini Bit-Ratsche können hohe Arbeitsgeschwindigkeiten erzielt werden. Hierzu trägt das Rändelrad bei, durch das sich das Verschrauben deutlich beschleunigen lässt, da die Bit-Ratsche erst beim abschließenden Anziehen der Schraube über den Griff bedient werden muss.

Geringe Bauhöhe



Die niedrige Höhe ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen.

Hält so ein kleines Werkzeug überhaupt genug aus?



Der Zyklop Mini hält mindestens 65 Nm aus, das ist weit mehr, als man normalerweise an Kraft auf so ein kleines Werkzeug übertragen kann.

Bit-Check als Hebel



Der Bit-Check selbst kann auch als Hebel genutzt werden.

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8001 A Bit-Ratsche 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Werkzeugschaft (Verbindungsteil), 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm

1) Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4" x 50 mm



05052502001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm



05056505001 2x PH 1 x 25 mm

05056510001 3x PH 2 x 25 mm

05056525001 1x PH 3 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

855/1 TH Bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001	1x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	3x	PZ 2 x 25 mm
05056925001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 TZ TORX® Bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 Bits mit Bohrung, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

800/1 TZ Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

840/1 Z Bits, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

8790 HMA Zyklop-Steckschlüsseleinsatz mit 1/4"-Antrieb, 5,5 x 23 mm



05003504001	1x	5,5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm

Weblink

https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_1_sb.html

Wera - Tool-Check 1 SB
05073220001 - 4013288162526

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de