Automatischer Schlauchaufroller, Typ: 15SCS

Bestelldaten

Bestellnummer	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:
Automatischer Schlauchaufroller in Kunststoffgehäuse mit PU-Flexschlauch inkl. **Schlauchführung** zur Wandmontage mit schwenkbarer Montageplatte. **Inkl. RAPID-SCS.**
Gehäuse Breite: 465 mm
Gehäuse Tiefe: 220 mm
Gehäuse Höhe: 400 mm
Anschluss Ausgang: 3/8 AG Zoll
Anschluss Eingang: 3/8 AG Zoll
maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Technische Beschreibung

nutzbare Schlauchlänge	15 m
maximaler Betriebsdruck	16 bar
Schlauch Innen-∅	10 mm
Anschluss Ausgang	3/8 AG Zoll
Anschluss Eingang	3/8 AG Zoll
Gehäuse Tiefe	220 mm

Gehäuse Breite	465 mm
Gehäuse Höhe	400 mm