VSM

Schleifgewebe-Satz 50-teilig (A), braun, sehr flexibel KK 114F, 230×280 mm, Typ: 5GRITS

Bestelldaten

Bestellnummer	556910 5GRITS
GTIN	4018875000533
Artikelklasse	56V

Beschreibung

Ausführung:
Dicht gewebtes Baumwollgewebe mit gleichmäßig gestreutem, kunstharzgebundenem **Normalkorund (A)**. Sehr gute Kornhaftung, hohe Schleifleistung und lange Standzeit.
Blattgröße 230×280 mm.
Verwendung:
Universell einsetzbar, vorwiegend zum Handschleifen (Gummischleifklotz siehe Nr. 557600).
Lieferumfang:
Je 10 Blatt in Korn 60, 80, 120, 180, 320.

Technische Beschreibung

Serie	KK114F
Schleifmittel	Normalkorund
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifblatt Breite	230 mm
Schleifblatt Länge	280 mm
Produktnamensattribut	230×280 mm
Produktart	Schleifgewebe

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	bedingt geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Lacke	bedingt geeignet		
Uni	geeignet		
trocken	geeignet		