Garant

Profilstoßhalter für Sechskant-Schneideinsätze ∅ DS 20 mm, ab Sechskant: 9mm

Bestelldaten

Bestellnummer	290340 9
GTIN	4045197965554
Artikelklasse	29K

Beschreibung

Hinweis:

- **Bei Bearbeitungszentren verwenden Sie zur Prüfung der Spindelorientierung die Ausrichthilfe Nr. 290397 und eine Messuhr.**
- **Bei Drehmaschinen ohne Y-Achse verwenden Sie die Exzenterhülse Nr. 290391 – 290393 zur exakten Einstellung der Y-Koordinate.**

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	4,5 mm
Nutzlänge L_1	30 mm
Mindestvorbohr-∅ D_{min}	8,5 mm
Schraube	290399 1
geeignet für Sechskant	9 - 11 mm
Schaft-∅	20 mm
Schneidenträger-∅ D_1	8 mm
Innenkühlung	ja
Schaftlänge L_s	50 mm
Schaft	Kombischaft
Produktart	Nuten- und Profilstoßwerkzeug