STAHLWILLE

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

Bestellnummer	637666 6
GTIN	4018754260812
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:
Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124.**
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120.**
Verwendung:
Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M16.
Werkstoff:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 642200 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 641000 Gr. 130; 255
1 Knarre: Nr. 640100
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox
Antriebs-Vierkant: 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-24 mm

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	12
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-24 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	413 mm
Breite	226 mm
Höhe	64 mm
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642200 10
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642200 18
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642200 17
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll Typ	640100
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642200 24
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642200 16
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642200 19
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641000 255
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641000 130
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642200 22
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642200 13
6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642200 21