HOLEX

Schaftfräser-SET HSS-E-SPM, TiAlN, Typ: SET

Bestelldaten

Bestellnummer	191639 SET
GTIN	4045197966636
Artikelklasse	12W

Beschreibung

Ausführung:
Zum Schruppen und Schlichten, mehrschneidig, mit Universalgeometrie.
Je ein Fräser Nr. 191637 ∅ 6; 8; 10; 12 und 16 mm.
Lieferumfang:
5-teilig.
Hinweis:
Schnittdatenempfehlung siehe Artikel 191637.
Toleranz Nenn-∅: 0 / –0,03
Zähnezahl Z: 4
Spiralwinkel: 38 Grad
Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal
Schaft: DIN 1835 B mit h6
Zähnezahl Z: 4

Technische Beschreibung

Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	38 Grad

Zähnezahl Z	4
Toleranz Nenn-Ø	0 / –0,03
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS E SPM
Norm	DIN 844 B
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

Zubehör

Fräser HSS-E-SPM HPC Ø DC 16 mm	191637 16
Fräser HSS-E-SPM HPC Ø DC 12 mm	191637 12
Fräser HSS-E-SPM HPC Ø DC 8 mm	191637 8
Fräser HSS-E-SPM HPC Ø DC 6 mm	191637 6
Fräser HSS-E-SPM HPC Ø DC 10 mm	191637 10