Trägerbacke pendelnd mobil, Typ: 125

Bestelldaten

Bestellnummer	361338 125
GTIN	4250364403306
Artikelklasse	34A

Beschreibung

Verwendung:
Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 sowie die Grippeinsätze Nr. 361160.
Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedenen Geometrien zu spannen.
Passend für:
Schraubstock Nr. 361290; 361302.

Technische Beschreibung

Backenbreite b	189 mm
c	24 mm
c_1	53,5 mm
Backenhöhe h	20 mm
Backenlänge l	103,5 mm
Spannbereich maximal rund	330 mm
Spannbereich minimal rund	50 mm
Spannbereich maximal Vierkant	489 mm

Spannbereich minimal Vierkant	25 mm
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	LCV125G
Produktart	Schraubstock-Backen